

**Garant**

**Portainseri con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/11mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	TC.. 1102..
Dimensione codolo	16 mm
Set di viti per inserti	269028 18
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Codice ISO portautensile	STGCR/L 1616H11
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	19 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 18	269028 18
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500