

**Sega circolare a mano, Modello: GKT55GCE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078181 GKT55GCE
GTIN	3165140607759
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Potenti seghe circolari con

- **Constant-Electronic.**
- **Aspirazione della polvere.**
- **Avvio dolce.**
- **Compatibili con guida (FSN 1600).**

Sega circolare a immersione con potente motore da 1.400 Watt.

- **Numero di giri regolabile e Constant Electronic per il taglio di diversi materiali (legno, pannelli, alluminio e vetro acrilico).**
- **Possibilità di lavorare comodamente in particolare negli ambienti interni, grazie all'aspirazione della polvere altamente efficiente e alla lama per sega con funzione di riduzione del rumore.**
- **Tagli precisi grazie a componenti macchina di alta qualità, lama di precisione, sistema di guide adatto e impostazione esatta dell'angolo e della profondità di taglio.**

Fornitura:

Inclusi lama per sega circolare (Top Precision Best for Wood Ø 165 mm), L-BOXX 374N e inserto L-BOXX 1/1 per apparecchio.

Nota:

Lama per sega circolare, vedi n. art. 583920.

Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Denominazione originale prodotto: GKT 55 GCE

Esecuzione: Sega circolare a immersione

Potenza assorbita: 1400 W
Numero max. giri: 6250 min⁻¹
Ø lama: 165 mm
Ø foro lama: 20 mm

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima 90°	57 mm
Denominazione originale prodotto	GKT 55 GCE
Peso	4,7 kg
Ø Foro lama	20 mm
Potenza assorbita	1400 W
Ø Lama	165 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero massimo giri	6250 min ⁻¹
Esecuzione	Sega circolare a immersione
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Lama per seghe circolari expert for Aluminium Ø Lama D
165 mm

583920 165