



## Levigatrici diritte, Modello: 722325



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077261 722325
GTIN	4014586880648
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Levigatrice diritta estremamente pratica.**
- **Rotazione regolare grazie al mandrino bilanciato.**
- **Potente motore con elevata capacità di asportazione.**
- **Particolarmente indicata per la lavorazione dell'acciaio legato, nonché per lavori di levigatura e lucidatura, grazie alla regolazione della velocità.**
- **Per mole abrasive con gambo e frese in metallo duro.**

Levigatrice diritta universale per lavorare in punti di difficile accesso. Colletto sottile e maneggevole per levigare gli interni.

- **Levigatrice diritta estremamente pratica.**
- **Indicata per la lavorazione dell'acciaio legato e lavori leggeri di rettifica e lucidatura.**
- **Notevole profondità di lavorazione per punti di difficile accesso.**
- **Il numero di giri variabile consente di utilizzare diversi utensili.**

#### Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio  $\varnothing$  6 mm, 2 chiavi di serraggio SW13 e SW17.

#### Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un  $\varnothing$  di 12 mm.

### Descrizione tecnica

Lunghezza cavo	4 m
Vibrazione massima a norma EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Peso	1,5 kg
Potenza assorbita	350 W
Denominazione originale prodotto	GSZ4-90EL
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Campo del numero di giri	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

---

## Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	077268 6
--	----------

---