



Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: M18SAL



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073211 M18SAL
GTIN	4002395167708
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.

- **Lampada a LED da 18 V molto robusta con stativo.**
- **3 livelli di luminosità.**
- **I 12 LED generano fino a 2000 Lumen.**
- **La testa della lampada può essere ruotata di 230° e inclinata di 240°.**
- **Lo stativo è estraibile da 1,10 m a 2,20 m.**
- **La testa della lampada può essere ruotata di 230° e inclinata di 240°.**
- **Lo stativo è estraibile da 1,10 m a 2,20 m.**

Si monta in pochi secondi e garantisce una luce focalizzata in grado di ridurre le zone d'ombra nell'area di lavoro.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione Livello 2	1300 lm
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	M18SAL-0
Durata	6 h
Grado di protezione IP	IP 54
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso senza batteria	1700 g
Corrente di illuminazione	2000 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Movimento tastatore	230 grado
Zona ATEX	Nessuna
Attributo del nome del prodotto	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/073211-M18SAL>