

Garant**Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza Piano in faggio multiplex, Modello: 1500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920324 1500
GTIN	4062406228996
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Tavolo di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza per facili attività di montaggio da seduti o in piedi. Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità.

Piano di 50 mm di spessore. Per il montaggio in serie usare ulteriori lamiere anticesoimento.

Accessori speciali:

Lamiere forate n. art. 920360 e 920365, lamiere anticesoimento n. art. 920356 e 920357.

Ordinare separatamente.

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile. Traverse **termoverniciate** in antracite RAL 7016.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L'aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

Descrizione tecnica

Profondità	800 mm
Larghezza	1500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm

Velocità di sollevamento	35 mm/s
Peso	82 kg
Portata massima	250 kg
Portata con carico permanente	250 kg
Profondità piano di lavoro	800 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	610 - 1200 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	1 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro