

Garant

Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza Piano in faggio multiplex con rivestimento in gomma nera, superficie del piano inclinabile, Modello: 1500

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920352 1500
GTIN	4062406229177
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Telaio tubolare con piano inclinabile (750 × 750 mm). Possibilità di inclinazione fino a 20°. Dispositivo antiscivolo automatico della superficie del piano inclinabile; a 0°, il dispositivo antiscivolo è completamente rientrato. Superficie del piano inclinabile con lamiere anticesoimento laterali e posteriori. Con bussole nel piano di lavoro per l'alloggiamento di lampade e lenti di ingrandimento. Piano di lavoro in faggio multiplex con rivestimento in gomma nera di 5 mm di spessore.

Pannelli forati laterali e posteriori 9x9 mm con passo da 37 mm per attacco di ganci, supporti e pannelli forati Easyfix. Le lamiere di rivestimento laterali consentono il montaggio in serie. Passacavo nelle lamiere di rivestimento laterali. Piantana di supporto con 3 prese Schuko per il montaggio sotto il telaio (utilizzabile a destra o a sinistra).

Superficie del piano inclinabile con 1 boccola filettata.

Verniciatura:

Piedini regolabili in altezza in nero. Traverse in antracite RAL 7016, lamiere forate in antracite RAL 7016, lamiera anticesoimento in grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciate**.

Nota:

Altri componenti riducono in modo adeguato il carico massimo.

Descrizione tecnica

Velocità di sollevamento	22 mm/s
Profondità piano di lavoro	800 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	720 - 1200 mm
Peso	100 kg
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Spessore piano di lavoro	40 mm
Profondità	800 mm
Larghezza	1500 mm
Portata massima	350 kg
Portata con carico permanente	350 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	350 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Spessore del materiale	1 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro