

Garant**Strumento per il presetting, Modello: VGBASIC****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Classe articolo	31E

Descrizione**Esecuzione:**

- **Touchscreen da 10 pollici con sistema operativo Windows 10.**
- **Progettato per garantire un uso intuitivo ed estremamente semplice.**
- **Microregolazione di entrambi gli assi (X / Z).**
- **Cono di precisione SK 50 con cuscinetti a rullini.**
- **Raccordo pneumatico min. 5 bar.**
- **Telecamera digitale con ingrandimento 17x.**
- **Errore di oscillazione assiale o rotazione concentrica del mandrino max. 5 µm.**

Uso:

Per la misurazione e la preregolazione degli utensili sulla macchina o sulla stazione di lavorazione.

Fornitura:

Cono SK 50 con cuscinetti a rullini, software di misura disponibile in tutte le lingue principali e tubo flessibile a spirale per aria compressa da 3 metri incluso connettore di accoppiamento da 1/4 pollice.

Accessori speciali:

- **Tavolo n. art. 354767.**
- **Riduzioni n. art. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**
- **Stampante per etichette n. art.085505 Dim. LW550.**
- **Etichette n. art. 085565.**
- **Spina di taratura n. art. 355105 Dim. 90 (per l'uso di utensili SK 50).**
- **Bloccaggio mandrino n. art. 355102 Dim. 1.**

- Pulitore per taglienti n. art. 354788.
- Copertura di protezione n. art. 354789 Dim. 1.

Descrizione tecnica

Profondità	260 mm
Larghezza base	580 mm
Altezza	710 mm
Carico mandrino	50 kg
Intervallo di misurazione Z	400 mm
Peso	40 kg
Intervallo di misurazione X	400 mm
Regolazione rapida	pneumatico
Metodo di misura	Elaborazione immagini su touchscreen da 10 pollici
Dispositivo di autocalibratura	PC-Elettronica
Larghezza complessiva	975 mm
Supporto base	SK 50
Potenza allacciata	100-230 V / 50-60 Hz
Accuratezza	0,01 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Serie	VG Basic
Tipo di prodotto	Strumenti di controllo