

**KÄRCHER****Aspiratore industriale, Denominazione originale prodotto: IVR-L100DP****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Classe articolo	07D

**Descrizione****Esecuzione:**

Aspiratore industriale adatto per l'aspirazione e la separazione di **refrigeranti, emulsioni lubrificanti, acqua o olio con sostanze solide (per es. trucioli metallici)**.

- **Materiali di alta qualità e saldature robuste aumentano la durata della macchina.**
- **Cavo di rete resistente agli oli.**
- **Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia.**
- **I liquidi si possono rimettere in circolo tramite un tubo di scarico.**

Aspiratore industriale da 2,4 kW a due motori con **telaio mobile ribaltabile, serbatoio in acciaio legato da 100 litri e pompa a tamburo integrata** per uno svuotamento semplice e più veloce.

**Fornitura:**

Con telaio mobile ribaltabile e tubo flessibile di svuotamento con indicatore di livello. **Senza accessori. Per gli accessori adatti vedi n. art. 078524, 078529 e 078533.**

**Nota:**

Un'esecuzione con contenitore in acciaio legato da 100 litri è disponibile nel nostro eShop al n. art. 078522 Dim. IVR-L100DP.

**Descrizione tecnica**

Rumorosità	76 dB(A)
Lunghezza cavo	6 m
Denominazione originale prodotto	IVR-L 100/24-2 Tc M
Larghezza	620 mm
Diametro nominale raccordo	DN50 mm
Numero di turbine	2
Lunghezza	740 mm
Potenza assorbita	2400 W
Portata d'aria	118 l/s
Peso	59 kg
Volume del serbatoio	100 l
Depressione	230 mbar
Classe polveri – aspiratore	L
Altezza	1180 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

## Accessori

Accessori per aspirazione di liquidi e trucioli Diametro nominale raccordo DN50	078529 DN50
Tessuto sottile per cestino per trucioli 40 litri Per modello di aspiratore IVR-L100	072806 IVR-L100
Cestino per trucioli Volume 40 l	078524 40