

Garant**Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, Ø DC p6: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	122608 12
GTIN	4045197569028
Classe articolo	11E

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalature elicoidali, con **6 biselli** e canalini interni per LR.

Punta pilota ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC.

Con **angolo di affilatura 140°** e speciale **tolleranza di taglio p6** per la realizzazione ottimale di un foro pilota. Elevata precisione di allineamento e **rotondità del foro pilota**.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Il foro pilota è consigliato per forature di profondità a partire da $16 \times D$, ed è indispensabile per fori di profondità da $20 \times D$ a $30 \times D$. **L'esecuzione di un foro pilota aumenta sempre la sicurezza dei processi.**

Descrizione tecnica

Ø Nominale D_c	12 mm
Tolleranza codolo	h6
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	71 mm
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto	0,44 mm/gir,
Numero taglienti Z	2
Tolleranza Ø nominale	p6
Ø Codolo D_s	12 mm
Lunghezza complessiva L	118 mm
Norma	DIN 6537 L
Profondità di foratura massima consigliata L_2	53 mm

Scheda tecnica

Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	6×D
Modello	W
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura	HPC
Semi-standard	sì
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	360 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	350 m/min	N
PMMA acrilico	idoneo	150 m/min	N
PEEK	idoneo	120 m/min	N
PVDF GF20	idoneo	90 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	80 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	70 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	80 m/min	N
Cu	idoneo	160 m/min	N
CuZn	idoneo	200 m/min	N
GFRP	idoneo	80 m/min	N
CFRP	idoneo	80 m/min	N
a umido max.	idoneo		

Scheda tecnica

a umido min.

idoneo