

FLEX**Satinatrice TRINOX FLEX, Modello: SET****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077751 SET
GTIN	4030293187184
Classe articolo	03S

Descrizione**Esecuzione:**

Satinatrice TRINOFLEX BSE 14-3 100 ad elevata potenza con regolazione elettronica costante.

- **Preselezione del numero di giri e mantenimento di un numero di giri costante tramite dinamo tachimetriche.**
- **Avvio dolce, protezione contro i sovraccarichi e blocco contro il riavvio dopo interruzione di corrente.**
- **Il modulo elettronico colato previene i danni dovuti alla polvere.**

Attacco utensile rapido con innesto rapido per la sostituzione senza utensili degli attacchi di sistema "satinatura" e "levigatura a nastro di tubi".

Uso:

Per satinare, lucidare, spazzolare, levigare, togliere la ruggine e sbavare. Per rulli di supporto vedi articoli 56 8570 2IN1 e 56 8575 AIR.

Fornitura:

Satinatrice BSE14-3 100, 1 attacco mola a nastro per satinatura BS100. Inclusi 1× attacco mola a nastro per satinatura BS 100, 1× rullo pneumatico gommato, 1× pompa dell'aria, 1× tessuto abrasivo A 280/fine, set di 17 manicotti di smerigliatura, 1× valigetta di trasporto L-BOXX® 238. Set di 15 manicotti di smerigliatura composto da:

- **1× manicotto di smerigliatura MESHFLEX A 400.**
- **cad. 3× manicotti di smerigliatura ZIRCOFLEX P 80; P 120.**
- **3× manicotti di smerigliatura CERAFLEX K 120.**
- **3× manicotti di smerigliatura CORUFLEX P180.**
- **cad. 1× bussola per superfinitura S 600; S 1500.**

Descrizione tecnica

Portautensile	19
Campo del numero di giri	1000 - 3500 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	0 m/s ²
Lunghezza utensile di lucidatura	100 mm
Peso	2,9 kg
Potenza assorbita	1400 W
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Ø Massimo utensile di lucidatura	125 mm
Denominazione originale prodotto	Set BSE 14-3 100
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Satinatrice