

HOLEX**Mandrino portafrese combinato Forma A, BT 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302957 16
GTIN	4062406231019
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹). Forma A.

Uso:

Con chiavetta per frese con scanalature longitudinali, ad esempio DIN 841.

Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Mandrino di Ø d ₁	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	16

Ø Esterno D	32 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Ø Attacco D ₁	16 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese