



## Mandrino portafrese combinato Forma A, BT 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 27mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302957 27
GTIN	4062406231033
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min<sup>-1</sup>). Forma A.

#### Uso:

**Con chiavetta** per frese con scanalature longitudinali, ad esempio DIN 841.

**Con anello di trascinamento** per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

#### Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

#### Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

### Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	27
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	48 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	27 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
$\varnothing$ Attacco $D_1$	27 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese