

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l'usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax.} = 4$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	SEMT 1305 AGSR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		