



Sega a catena a batteria, Modello: M18FCHS121



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Sega a catena robusta con eccellente ergonomia, elevata potenza e alta velocità della catena.**
- **La batteria agli ioni di litio da 18 V offre una potenza simile, un funzionamento affidabile e una durata pari a quella di un attrezzo da giardinaggio a benzina ma senza emissioni dirette.**
- **Con una sola carica della batteria è possibile gestire fino a 150 tagli su legno tenero (12 Ah) da 10×10 cm. Praticamente lo stesso lavoro che si svolge con un attrezzo da giardinaggio a benzina con serbatoio pieno.**
- **La batteria agli ioni di litio REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ da 12 Ah è stata progettata per un utilizzo professionale e di lunga durata ed è adatta per tutti gli elettroutensili a batteria Milwaukee a conduzione manuale. Potete dunque utilizzarne una sola per le seghe frontali a batteria Milwaukee, le smerigliatrici angolari a batteria o il trapano avvitatore a percussione a batteria.**
- **Battuta metallica per un effetto della leva migliore durante il processo di taglio.**
- **Lubrificazione catene semplificata: contenitore per olio catena senza alcun rischio di perdite (capacità serbatoio: 200 ml), comodo da riempire, facile controllo del livello di riempimento.**

Fornitura:

Inclusa batteria High Output da 12 Ah e caricabatterie, 80 ml di olio, catena e protezione catene (lama).

Descrizione tecnica

Peso	6,4 kg
------	--------

Capacità batteria	12 Ah
Numero di batterie contenute	1
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Vibrazione massima a norma EN	4,96 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Livello di pressione acustica	97,69 dB
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sega a catena