



Filiere, M: M16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	140460 M16
GTIN	4062406233419
Classe articolo	12K

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. \geq **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 2 mm

Ø esterno: 45 mm

Altezza: 18 mm

Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Ø Esterno	45 mm
Passo	2 mm
Misura del filetto	M16
Altezza	18 mm

Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		