

FLEX**Lucidatrice, Modello: XCE10-8125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Classe articolo	03S

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corsa di lucidatura 8 mm, spostamento forzato per un'elevata abrasività, senza ologrammi.**
- **Elevata silenziosità grazie alla massa di compensazione.**
- **Ideale per vernici termosensibili grazie al ridotto sviluppo di calore sulla superficie.**
- **Platorello speciale ammortizzato per lucidatura con chiusura a strappo.**
- **La testata ingranaggi piatta riduce la distanza dalla superficie. Ciò consente di guidare la macchina in modo sicuro in qualsiasi posizione.**
- **Carter: forma ergonomica con SoftGrip.**
- **Elettronica basata su microprocessore VR: mantenimento di un numero di giri costante mediante dinamo tachimetrica, avvio dolce, interruttore a gas, blocco contro il riavvio dopo interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, monitoraggio della temperatura e preselezione del numero di giri.**
- **Flusso dell'aria ottimizzato per raffreddare nel miglior modo possibile il motore e la trasmissione. Nessun fastidioso problema con l'aria di scarico per l'utilizzatore.**

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	1010 W
Peso	2,6 kg
Denominazione originale prodotto	XCE 10-8 125

Lunghezza cavo	4 m
Campo del numero di giri	140 - 430 min ⁻¹
Ø Massimo utensile di lucidatura	160 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Lucidatrice