



Micrometro con piattelli di misura e mandrino non rotante, Intervallo di misurazione: 75-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Con piattelli temprati di grandi dimensioni. Arco in acciaio forgiato e verniciato. Esecuzione con mandrino non rotante.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,8.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Ø Piattello	19,5 mm
Taratura	B1
Taratura	B2
Taratura	B2
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Parallelismo delle superfici di contatto	5 µm

Ø Stelo	8 mm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
---	-----------