

Garant**VC.T 160404, Tipo: HB730-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160404 HB730-1 Tipo: HB730-1

Rompitrucoli: XUM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 4 mmAvanzamento f : 0,15 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 25 - 175 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	25 - 175 m/min
Tipo	HB730-1
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,15 - 0,25 mm/gir,
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD

Profondità di taglio a_p	0,4 - 4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	UNI
Rompitrucoli	XUM
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura