

Garant**DC. T 070202, Tipo: HB730-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCGT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,4 - 3,3 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Tipo	HB730-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	35 - 230 m/min
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Rompitrucioli	XUM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	UNI
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura