


Garant**CNMG 120404, Tipo: HB730-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Classe articolo	21G

Descrizione**Descrizione tecnica**

Tipo	HB730-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	UNI
Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Velocità di taglio v_c applicazione principale	35 - 230 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Rompitrucioli	XUM
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura