

Garant

Mandrino portautensili con bussola in metallo duro e fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 16 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300236 16
GTIN	4062406241223
Classe articolo	31P

Descrizione

Esecuzione:

Attacco Weldon con bussola di precisione in metallo duro inserita nel foro di serraggio. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.

Vantaggi:

- **Maggiore stabilità del mandrino.**
- **Precisione di concentricità radiale ripetibile.**
- **Asportazione truciolo silenziosa e omogenea.**
- **Maggiore durata degli utensili.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Ø esterno D: 48 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 16

Descrizione tecnica

Ø attacco D ₁	16 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	16
Ø esterno D	48 mm
Adattatore	SK 40 A = 100

Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino