

Garant

Portafrese con trascinatori frontali Forma ADB con foro per lubrorefrigerante, SK 50 A = 200, Mandrino di Ø d1: 22mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301154 22 |
| GTIN | 4062406242145 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------|
| Sporgenza totale Dim. A | 200 mm |
| Mandrino di Ø d ₁ | 22 mm |
| Ø Esterno D | 48 mm |
| Lunghezza mandrino portafresa L ₄ | 19 mm |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 22 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22 |
| Ø Attacco D ₁ | 22 mm |
| Adattatore | SK 50 A = 200 |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |