

Garant

Portafrese con trascinatori frontali Forma ADB con foro per lubrorefrigerante, SK 50 A = 200, Mandrino di Ø d1: 32mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301154 32
GTIN	4062406242169
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Mandrino di Ø d ₁	32 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	24 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Ø Esterno D	78 mm
Ø Attacco D ₁	32 mm
Adattatore	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali