

**Garant**

**Mandrino portautensili a calettare sottile, fori per il lubrorefrigerante, SK 50  
A = 120, Ø di serraggio D1: 12mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302343 12
GTIN	4062406243708
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm solo a partire da Dim. 6!**
- **Struttura ultra sottile (minore ingombro bordi).**
- **Con fori per il lubrorefrigerante.**

**Uso:**

- **Lavorazioni nella realizzazione di utensili e sagome.**
- **Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450.

Strategia di truciolatura: HSC

Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile

Ø Attacco D<sub>1</sub>: 12 mm

Sporgenza totale Dim. A: 120 mm

Ø Esterno D: 33,9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

**Descrizione tecnica**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
------------------	-------

Ø Esterno D	33,9 mm
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	12 mm
Adattatore	SK 50 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare