

Garant

**Mandrino portautensili a calettare sottile, fori per il lubrorefrigerante, SK 40
A = 160, Ø di serraggio D1: 10mm**


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302336 10 |
| GTIN | 4062406243654 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione
Esecuzione:

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm solo a partire da Dim. 6!**
- **Struttura ultra sottile (minore ingombro bordi).**
- **Con fori per il lubrorefrigerante.**

Uso:

- **Lavorazioni nella realizzazione di utensili e sagome.**
- **Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Ø Attacco D ₁ | 10 mm |
| Ø Esterno D | 33,9 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 160 mm |
| Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile |
| Ø D ₂ | 18 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Adattatore | SK 40 A = 160 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 μm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |