

Garant**Testina di fresatura per filettature, con codolo filettato, Ø D: 23mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218110 23
GTIN	4062406245238
Classe articolo	21R

Descrizione

Uso:

- Per filettature grandi e profonde.
- Per filettatura interna cilindrica; altri inserti e supporti su richiesta.
- Per filettature di fori ciechi e passanti.
- Universale per filettatura destra e sinistra.
- Ridotta pressione di taglio.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁	14 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva L _{compl.}	19,2 mm
Ø Taglio D	23,3 mm
Misura inserto	11
Sede filettata di	M10
Vite inserto	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø Giunto D ₁	18 mm
L ₂	5,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2

Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

Accessori

Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX8	659922 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200