

Garant**Testina di fresatura per filettature, con codolo filettato, Ø D: 26mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218110 26
GTIN	4062406245245
Classe articolo	21R

Descrizione

Uso:

- **Per filettature grandi e profonde.**
- **Per filettatura interna cilindrica; altri inserti e supporti su richiesta.**
- **Per filettature di fori ciechi e passanti.**
- **Universale per filettatura destra e sinistra.**
- **Ridotta pressione di taglio.**

Descrizione tecnica

Misura inserto	11
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	25,2 mm
Sporgenza totale L_1	20 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Taglio D	26,5 mm
Sede filettata di	M12
Vite inserto	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø Giunto D_1	21 mm
L_2	5,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

Accessori

Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX8	659922 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200