

**Garant****Testina di fresatura per filettature, con codolo filettato, Ø D: 36mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218110 36
GTIN	4062406245269
Classe articolo	21R

## Descrizione

**Uso:**

- **Per filettature grandi e profonde.**
- **Per filettatura interna cilindrica; altri inserti e supporti su richiesta.**
- **Per filettature di fori ciechi e passanti.**
- **Universale per filettatura destra e sinistra.**
- **Ridotta pressione di taglio.**

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	32,95 mm
Ø Taglio D	36,5 mm
Numero taglienti Z	3
Sporgenza totale $L_1$	25 mm
Misura inserto	16
Vite inserto	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Sede filettata di	M16
Ø Giunto $D_1$	29 mm
$L_2$	7,95 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

## Accessori

Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX10	659922 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200