



Morsa autocentrante, corpo base Xtric, Modello: 125SS5



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 363000 125SS5 |
| GTIN | 4062406338855 |
| Classe articolo | 31O |

Descrizione

Esecuzione:

- Ottima accessibilità e simmetria perfetta.
- Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.
- Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
- Sistema di sostituzione rapida delle ganasce innovativo e senza utensili.
- Forza di serraggio fino a 25 kN con coppia di 90 Nm.
- Uso rapido e intuitivo.
- Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
- Scala graduata per il preposizionamento dei moduli di serraggio.
- Madrevite con o senza funzione pendolo.
- Margine di serraggio per staffe di fissaggio.
- Regolazione del centro con chiave per ghiere.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363010 – 363045.

Fornitura:

5x Xtric 363000.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Codice a colori per accessori adatti | Xtric 125 |
| L | 220 mm |

Scheda tecnica

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Forza di serraggio fino a max. | 32 kN |
| B | 125 mm |
| Peso | 9 kg |
| Altezza H | 54 mm |
| Serie | Xtric |
| Dimensione apertura | 5 mm |
| Dimensione apertura | 13 mm |
| Campo di serraggio S2 | 92 - 180 mm |
| Scanalatura longitudinale | 20 mm |
| Campo di serraggio S1 | 0 - 94 mm |
| Coppia massima | 132 Nm |
| Parte inferiore dell'interasse | 96 mm |
| Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/363000-125SS5>