

Garant

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu con più rompitrucoli TPC, DLC, Ø h6 DC: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	203114 4
GTIN	4062406249618
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni **concepita in modo specifico per l'impiego TPC. Resistenza a flessione ottimizzata** mediante substrati a grana ultrafinissima. **Rompitrucolo 1xD** per una rottura controllata del truciolo.

Equilibratura per garantire la massima sicurezza dei processi e la protezione delle macchine in presenza di un elevato numero di giri.

Uso:

Particolarmente adatta per la fresatura di **alluminio e materiali non ferrosi**.

Nota:

h_{max} : I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

$ae_{max} = 0,12 \times D$ per la lavorazione TPC.

Prodotto più recente per n. art. 202281, 202282.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	4 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Ø Posizione libera D_1	3,7 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Numero denti Z	4
Lunghezza taglienti L_c	17 mm

Lunghezza complessiva L	65 mm
Spessore centrale del truciolo h_{max} per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto	0,026 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Tolleranza \varnothing nominale	h6
Forma del codolo	HA
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	23 mm
Angolo dell'elica	38 grado
Arrotondamento degli angoli r_v	0,05 mm
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,12 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	TPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	adatto	450 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	180 m/min	N
PE-HD	adatto	140 m/min	N

PA 66	adatto	180 m/min	N
PEEK	idoneo	130 m/min	N
PF 31	adatto	110 m/min	N
PVDF GF20	adatto	160 m/min	N
POM GF25	adatto	140 m/min	N
PA 66 GF30	adatto	120 m/min	N
PEEK GF30	adatto	140 m/min	N
PTFE CF25	adatto	260 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	260 m/min	N
Cu	adatto	140 m/min	N
CuZn	adatto	120 m/min	N
a umido max.	adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB