

## Garant

### Maschi a macchina a rullare sincronizzati con scanalature per lubrificazione HSSE-PM Forma C, TiN, M: M6



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	139210 M6
GTIN	4045197446923
Classe articolo	11H

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Speciale geometria poligonale e codolo a norma DIN 1835-B** per macchine con **mandrino sincronizzato**. **Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.**

Una **forma poligonale innovativa** consente un ampio spettro di utilizzo. La **struttura multifunzionale a strati** raggiunge il **massimo di durata** anche con **materiali ad elevata resistenza** con impiego **rigido**.

##### Nota:

**Per l'impiego su mandrini sincronizzati**, il mandrino di maschiatura a cambio rapido **GARANT n. art. 338100 – 338121 con compensazione assiale minima (MLA)** assicura la lavorazione più sicura.

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Valore indicativo del Ø preforo: 5,55 mm

#### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	5
Numero di scanalature per i trucioli	5
Ø Filettatura	6 mm
Passo della filettatura	1 mm

Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Valore indicativo del Ø preforo	5,55 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Profondità filettatura	15 mm
Misura del filetto	M6
Rivestimento	TiN
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	Norma interna
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a rullare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	45 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	45 m/min	N

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	40 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	37 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	10 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	35 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		