



Portafresa con trascinatori frontali Forma A, SK 40 A = 100, Mandrino di Ø d1: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301027 32
GTIN	4062406251949
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	24 mm
Mandrino di Ø d ₁	32 mm
Ø Esterno D	78 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Sporgenza totale Dim. A	100 mm

Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Ø Attacco D ₁	27 mm
Adattatore	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali