



Portafresa con trascinatori frontali Forma A, SK 40 A = 100, Mandrino di Ø d1: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301027 22
GTIN	4062406251925
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Ø Esterno D	48 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali