

Garant

Inserto per tornitura DNMG 150604, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HB7410-1
GTIN	4062406251574
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Rompi-trucioli	TAM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 90 m/min
Impiego principale	Ti
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Scheda tecnica

Tipo	HB7410-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura