

**Garant**
**VN. G 160408, Tipo: HB7410-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB7410-1
GTIN	4062406252410
Classe articolo	21G

### Descrizione

VN. G 160408 HB7410-1 Tipo: HB7410-1  
 Rompitrucio: TAM  
 Tolleranza: G  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 70 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	Ti
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HB7410-1
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 70 m/min
Rompitrucioli	TAM
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura