

**Garant****Adattatore a cambio rapido, fresa modulare filettata per filetto interno ER 32,  
Filettatura M: M16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319781 M16
GTIN	4062406343743
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

- Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
- In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

**Vantaggi:**

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell'adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.

**Impiego multiflessibile:**

- **cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.**
- **Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.**

**Uso:**

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 3$

$\varnothing$  esterno D: 45 mm

Sporgenza totale Dim. A: 12,5 mm

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	12,5 mm
-------------------------	---------

Passaggio interno per LR	sì
Precisione della concentricità radiale	$\leq 3$
$\varnothing$ esterno D	45 mm
Tipo di prodotto	Adattatore a cambio rapido