

Garant**Guide base per dispositivo di montaggio utensili, Modello: 200****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 358565 200 |
| GTIN | 4062406343545 |
| Classe articolo | 31P |

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema modulare composto da guide base, moduli utensili flessibili per l'arresto sulle guide stesse e un sistema di regolazione e misurazione dell'altezza.

Tutti i componenti in alluminio anodizzato di alta qualità.

Vantaggi:

- **Postazione di lavoro pulita e ordinata – Tutti i dispositivi di montaggio in un unico luogo.**
- **Modulare: guida base ampliabile in qualsiasi momento grazie al montaggio diretto.**
- **Flessibile: due diversi moduli utensili (rigidi od orientabili).**
- **Utilizzo semplice e rapido: leva di arresto sui moduli utensili e spostamento del dispositivo di regolazione sulla guida base.**
- **Foro GARANT Easyfix sulla parete posteriore della guida base: applicazione di custodie direttamente sul dispositivo di montaggio.**
- **Tenuta stabile e sicura al 100% del portautensili: nessuna oscillazione, maggiore durata del cono di supporto.**

Uso:

- **Montaggio/smontaggio di tutti gli accessori di un portautensili.**
- **Acquisizione/copia delle lunghezze utensile disponibili.**
- **Misurazione della lunghezza utensile.**
- **Conservazione della minuteria tramite GARANT Easyfix.**

Fornitura:

1× montaggio a parete Easyfix n. art. 955825 2, squadra di montaggio con copertura per il fissaggio della guida base (ad es. su un banco da lavoro).

Accessori speciali:

Modulo utensili n. art. 358575 e 358580, regolazione dell'altezza n. art. 358585.

Lunghezza: 200 mm

Larghezza: 40 mm

Altezza: 160 mm

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|-----------|
| Altezza | 160 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo di prodotto | Guide |