

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Modello: ST1400


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserti **bilaterali** a 2 taglienti. I substrati altamente efficienti e le geometrie dei taglienti innovative garantiscono risultati di produzione ottimali.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.

Raggio programmato con $a_{p \max}$: 1,6 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,9 mm

Spessore inserti S: 3.97 mm

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento f_z per dente	0,9 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Spessore inserti S	3.97 mm
Codice ISO Inserto	ANGX 10T308ZEER

Tipo	HB9540
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$	0,8 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1 mm
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		