



## Maschio a macchina HSSE-PM Forma B DIN 376 6HX, TiCN, M: M8



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 132722 M8     |
| GTIN            | 4045197532435 |
| Classe articolo | 11H           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Con imbocco corretto.**

**Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.

**Tutte le dimensioni: codolo a norma DIN 376 (= Ø codolo rastremato)**, pertanto adatto all'impiego in grandi profondità.

**Classe di tolleranza: ISO2X / 6HX.**

#### Vantaggi:

**Particolarmente stabili, ottima autoguida.**

#### Nota:

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!**

I prodotti più recenti consigliati si trovano al n. art. 132721 – 132724.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva  $L_{compl.}$ : 90 mm

Ø gambo: 6 mm

Ø preforo: 6,8 mm

### Descrizione tecnica

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Numero taglienti Z      | 3       |
| Ø Filettatura           | 8 mm    |
| Ø preforo               | 6,8 mm  |
| Passo della filettatura | 1,25 mm |

|   |  |
|---|--|
| Numero di scanalature per i trucioli      | 3  |
| Angolo d'imbocco                          | 50 grado                                   |
| Norma                                     | DIN 376                                    |
| Ø gambo                                   | 6 mm                                       |
| Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub> | 90 mm                                      |
| Classe di tolleranza                      | ISO 2X 6HX                                 |
| Materiale da taglio                       | HSS E PM                                   |
| Profondità filettatura                    | 24 mm                                      |
| Tipo di filettatura                       | M  |
| Misura del filetto                        | M8   |
| Rivestimento                              | TiCN                                       |
| Angolo di filetto                         | 60 grado                                   |
| Norma filettatura                         | DIN 13                                     |
| Forma dell'imbocco                        | B  |
| Codolo                                    | Codolo cilindrico con h9                   |
| Passaggio interno per LR                  | no   |
| Utilizzo per tipo di foro                 | fino a 3×D in caso di foro di passaggio    |
| Direzione di taglio                       | destro                                     |
| Tipo di utensile di filettatura           | Maschi a macchina<br>per i lavori dinamici |
| Colore collarino                          | verde                                      |