



Maschio a macchina HSS-E Forma CS, TiN, M: M6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132700 M6
GTIN	4045197072498
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.

Minore tendenza all'incollamento di materiale.

(Forma CS) 2 – 3 spire – **con imbocco corretto. Classe di tolleranza: ISO 2 6H**

Vantaggi:

Particolarmente stabili, ottima autoguida.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 80 mm

Ø gambo: 6 mm

Ø preforo: 5 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	6 mm
Angolo d'imbocco	50 grado
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1 mm
Ø preforo	5 mm
Norma	DIN 371

Ø gambo	6 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	80 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	18 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M6
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	CS
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde