


CNMG 120404, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 120404 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,8 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	HBT020
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PM
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura