


**CNMG 120408, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Classe articolo	22D

**Descrizione**

CNMG 120408 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucoli: PF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 330 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	PF
Tipo	HBT020
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Insero per tornitura