


CNMG 120408, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 120408 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitrucioli: MF
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,45 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Rompitrucioli	MF
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	TiCN

Tipo	HBT130
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Insetto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura