


**CNMG 120408, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Classe articolo	22D

**Descrizione**

CNMG 120408 HBT130 Tipo: HBT130  
 Rompitruccioli: MM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 m/min
Tipo	HBT130
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Rompitrucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura