



CNMG 120408, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 120408 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,8 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Rompitrucioli	PM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,

Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Tipo	HBT020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura