


CNMG 120412, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 120412 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitrucioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,12 - 0,45 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HBT130
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Rompitrucioli	MM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura