



CNMG 120408, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 120408 HBT020 Tipo: HBT020
 Rompitrucioli: PR
 Profondità di taglio a_p : 1,8 - 6 mm
 Avanzamento f : 0,2 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PR
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HBT020
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura

Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	1,8 - 6 mm
Impiego principale	P
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura