


**CNMG 160608, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Classe articolo	22D

**Descrizione**

CNMG 160608 HBT020 Tipo: HBT020  
Rompitrucoli: PR  
Profondità di taglio  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,2 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HBT020
Impiego principale	P
Rompitrucoli	PR

Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1,8 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura