


DNMG 110404, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Classe articolo	22D

Descrizione

DNMG 110404 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitruccioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,12 - 0,45 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	MM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HBT130
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura