


**DNMG 150608, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Classe articolo	22D

**Descrizione**

DNMG 150608 HBT130 Tipo: HBT130

Rompitrucioli: MF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,15 - 0,45 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Tipo	HBT130
Rompitrucioli	MF

Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura